


Tlmič hluku UOM-3/8

číslo dielca: 538433

FESTO

pre vákuové sacie trysky.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Druh tesnenia na závitovom čape	bez tesnenia
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	otvorený tlmič hluku
Pracovný tlak, vákuová sacia tryska	0 ... 8 bar
Pracovný tlak vákuovej sacej trysky	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Hmotnosť výrobku	22,7 g
Pneumatická prípojka	G3/8
Materiál vložky tlmiča	PU pena
Materiál závitového čapu	POM
Materiál telesa	POM
Materiál vnútornej trubky	Hliníková tvárna zliatina