


# Tlmič hluku - rozšírenie UOMS-3/8

číslo dielca: 538437

FESTO

na ďalšie zníženie hluku, pripojiť sa môžu až štyri tlmiče zasebou.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Druh tesnenia na závitovom čape	bez tesnenia
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	otvorený tlmič hluku
Pracovný tlak, vákuová sacia tryska	0 ... 8 bar
Pracovný tlak vákuovej sacej trysky	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Typ upevnenia	s aretáciou
Hmotnosť výrobku	17,5 g
Materiál vložky tlmiča	PU pena
Materiál závitového čapu	POM
Materiál telesa	POM
Materiál vnútornej trubky	Hliníková tvárna zliatina