

plastová hadica PUN-E-12x1,6-SW-200

číslo dielca: 538464

FESTO

vhodné pre použitie s QS-spojками, vysoko felxibilne, odolné voči hydrolyze, vhodné pre použitie pri výrobe potravín.

Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	12 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	80 mm
Vnútorňý priemer	8,8 mm
Min. polomer ohybu	36 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
schválene pre potravinársky priemysel	FDA 2002/72/EG
Teplota okolia	-35 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,069 kg/m
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shore	D 52 +/-3
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre hadicu	TPE-U(PU)