



Snímač prietoku SFE3-F005-L-WQ6-2NB-K1

číslo dielca: 538524

FESTO

s displejom.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | C-Tick |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU-EMV |
| Materiálový údaj | zahŕňa látky obsahujúce LABS |
| Počiatočná hodnota meracieho rozsahu prietoku | 0,05 l/min |
| Konečná hodnota meracieho rozsahu prietoku | 0,5 l/min |
| Pracovný tlak | -0,7 ... 7 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [1:4:2] Dusík |
| Teplota média | 0 ... 50 °C |
| Teplota okolia | 0 ... 50 °C |
| presnosť FS | 8 %FS |
| Spínací výstup | 2xNPN |
| Spínacia funkcia | Porovnávač okien porovnávač prahových hodnôt |
| Funkcia spínacieho prvku | Otvárač spínač |
| Opakovateľnosť spínacej hodnoty FS | 1 % |
| Spínacia doba | 50 ms |
| Analógový výstup | 1 - 5 V |
| odpor záťaže | > 50 kOhm |
| Zobrazovací rozsah | 0,05 ... 0,5 l/min |
| Rozsah pracovného napätia DC | 12 ... 24 V |
| Elektrická prípojka | kábel |
| Dĺžka kábla | 1 m |
| Materiálová informácia pre opláštenie kábla | PVC |
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním |
| montážna poloha | vertikálny vodorovne |
| Pneumatická prípojka | QS-6 |
| Hmotnosť výrobku | 70 g |
| Materiálová informácia pre skriňu | PA |
| Typ zobrazenia | 31-miestny alfanumerický |
| Spôsob ochrany | IP40 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |