

Snímač prietoku SFET-R1000-L-WQ4-D-K3



FESTO

číslo dielca: 538539

Výbehový typ

Prevodník malých prietokov pre rozsah vákua...

Výbehový typ. Dodateľný do 2020. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Osvedčenie	C-Tick
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Počiatočná hodnota meracieho rozsahu prietoku	-10 l/min
Konečná hodnota meracieho rozsahu prietoku	10 l/min
Pracovný tlak	-0,9 ... 2 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [1:4:2] Dusík
Teplota média	0 ... 50 °C
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Spínacia doba	5 ms
Analógový výstup	1 - 5 V
Chyba linearity FS	5 %
Opakovateľnosť analógovej hodnoty FS	2 %
odpor záťaže	> 50 kOhm
Rozsah pracovného napätia DC	12 ... 24 V
Elektrická prípojka	kábel
Dĺžka kábla	3 m
Materiál izolácie kábla	PVC
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
montážna poloha	vertikálny vodorovne
Pneumatická prípojka	QS-4
Hmotnosť výrobku	25 g
Materiál telesa	PA
Ukazovateľ prevádzkyschopnosti	LED
Spôsob ochrany	IP40
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou