


snímač prietoku SFEV-R0050-L-2ND-K1

číslo dielca: 538558

FESTO

samostatný displej pre prietokový prevodník SFET-F, SFET-R.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Osvedčenie	RCM Mark
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Spínací výstup	2xNPN
Spínacia funkcia	Porovnávač okien porovnávač prahových hodnôt
Funkcia spínacieho prvku	Otvárač spínač
Analógový výstup	1 - 5 V
odpor záťaže	50 kOhm
Zobrazovací rozsah	-0,5 ... 0,5 l/min
Rozsah pracovného napätia DC	12 ... 24 V
Elektrická prípojka	kábel
Dĺžka kábla	1 m
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PVC
Typ upevnenia	S upevňovacím uholníkom
Hmotnosť výrobku	70 g
Materiálová informácia pre skriňu	PA
Typ zobrazenia	31-miestny alfanumerický
Spôsob ochrany	IP40
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou