

vypúšťanie kondenzátu

PWEA-AP-3D

číslo dielca: 538678

FESTO

na vonkajšie pripojenie s nazávislým elektrickým riadením.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Ručné pomocné ovládanie	tlačítkom
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	Externý, elektrický, plnoautomatický
meraná veličina	Plný stav
Funkcia ventilu	zatvorený 3/2 monostabilný
Ovládacie prvky	Membránová klávesnica s testovacím tlačítkom
Ukazovateľ prevádzkyschopnosti	LED
Ukazovateľ prevádzkového stavu	LED
Pracovný tlak	0,8 ... 16 bar
Výstup poplachového signálu	Typ kontaktu
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Menovitý výkon, odpúšťanie kondenzátu	2 W
Pracovné médium	stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	1 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Trieda ochrany	III
Teplota okolia	1 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	700 g
Elektrická prípojka	Zástrčka M12x1 5-pólový okružle prevedenie
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
prípoj odfuku kondenzátu	PK-8
Pneumatická prípojka	G1/2
Materiálová informácia, Nádoba na kondenzát	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre skriňu	Plast