

# Odpúšťanie kondenzátu

## PWEA-AC-7A

číslo dielca: 538680

FESTO

na vonkajšie pripojenie s nazávislým elektrickým riadením.



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Ručné pomocné ovládanie	tlačítkom
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	Externý, elektrický, plnoautomatický
meraná veľičina	Plný stav
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Ovládacie prvky	Membránová klávesnica s testovacím tlačítkom
Ukazovateľ prevádzkyschopnosti	LED
Ukazovateľ prevádzkového stavu	LED
Pracovný tlak	0,8 ... 16 bar
Výstup poplachového signálu	Typ kontaktu
Menovité prevádzkové napätie AC	230 V
Menovitý výkon, odpúšťanie kondenzátu	2 VA
Sieťová frekvencia	50 ... 60 Hz
Osvedčenie	C-Tick
KC značka	KC-EMV
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	1 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Trieda ochrany	III
Teplota okolia	1 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	700 g
Elektrická prípojka	Závitová svorka
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
prípoj odľuku kondenzátu	PK-8
Pneumatická prípojka	G1/2
Materiál zásobníka kondenzátu	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Plast