

zapínací ventil

MS4-EE-1/4-V110-S-Z

číslo dielca: 538720

FESTO

elektrický, s tlmičom hluku, smer prietoku zprava doľava



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Konštrukčné vyhotovenie | piestové šupátko |
| Typ ovládania | elektrický |
| Funkcia odsávania | neškrtilný |
| Ručné pomocné ovládanie | s aretáciou tlačítkom |
| spôsob návratnosti | mechanická pružina |
| Druh riadenia | predregulovaný |
| Funkcia ventilu | 3/2 zatvorený monostabilný |
| Pracovný tlak | 4 ... 10 bar |
| C-hodnota | 9,5 l/sbar |
| b-hodnota | 0,44 |
| Štandardný menovitý prietok | 2.000 l/min |
| Spínacia doba | 100% |
| Charakteristická hodnota cievky | 110V AC |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Materiálový údaj | Bez medi a PTFE zhoda s RoHS |
| Spôsob ochrany | IP65 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Typ upevnenia | Voliteľný: zabudovanie vedenia s príslušenstvom |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Smer prúdenia | nereverzibilný |
| Hmotnosť výrobku | 0,289 g |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/4 |
| Pneumatická prípojka 2 | G1/4 |
| Pneumatická prípojka 3 | G1/4 |
| napájanie riadiacim vzduchom | interný |
| Elektrická prípojka | Zástrčka štvorhranné vyhotovenie podľa DIN EN 175301-803 tvar C |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR |
| Materiálová informácia pre skriňu | Hliníkový tlakový odliatok |