


# Vstupno/výstupný modul CP-E08-M12-CL

číslo dielca: 538787

Výbehový typ

s 8 vstupmi.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX) podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK EX predpisov podľa UK RoHS predpisov
KC značka	KC-EMV
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
ATEX- kategória plyn	II 3G
ATEX- kategória prach	II 3D
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	Ex ec IIC T6 Gc X
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach	Ex tc IIIC T70°C IP67 Dc X
Ex-Teplota okolia	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C