

Os s klzným vedením FDG-25- -ZR-RF

číslo dielca: 538791

FESTO



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
Zdvih	1 ... 5.000 mm
Zdvihová rezerva	86 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Maximálne zrýchlenie	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Max. Rýchlosť	$\leq 10 \text{ m/s}$
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa lx	594,7E+03 mm ⁴
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa ly	237,2E+03 mm ⁴
Max. sila Fy	150 N
Max. sila Fz	150 N
Maximálny moment Mx	7 Nm
Posuvná sila	5 ... 12 N
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	29,2 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiál krytu	PA
Materiál vodiacej lišty	Oceľ
Materiál vodiaceho prvku	Oceľ
Materiál telesa	Hliník eloxovaný