

# Unášač FKC-40

číslo dielca: 538962

FESTO

pre lineárny pohon DGC-G.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
Radiálna odchýlka +/-	2,5 mm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Krátkodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	3.000 N
Dlhodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	1.400 N
Hmotnosť výrobku	180,2 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál kĺbu	PA - zosilnený
Materiál guľového čapu	vysokolegovaná oceľ
Materiál dosky	Hliníková tvárna zliatina