

Plastová hadica PLN-16X2-NT

číslo dielca: 539064

FESTO

vysoká odolnosť voči chemikáliám a hydrolýze.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Vonkajší priemer | 16 mm |
| Príslušný polomer zahnutia pre prietok | 95 mm |
| Vnútorňý priemer | 12 mm |
| Min. polomer ohybu | 55 mm |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 14 bar |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -13,775 ... 203 psi |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku | Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C |
| Osvedčenie | TÜV |
| Oddelenie vydávajúce certifikát | B 013277 0506 00 |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Trieda čistoty | Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba čiastočiek. Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistite a zaistite správnu inštaláciu. |
| Vhodné pre potravinárstvo | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch |
| Teplota okolia | -30 ... 80 °C |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky | 0,082 kg/m |
| Pneumatická prípojka | pre nástrchnú rýchlospojku vonkajší priemer 16mm |
| Farba | prírodná |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál hadice | PE |