


Checkbox CHB-C-F

číslo dielca: 539076

FESTO

Kompaktný tvar



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počítacia funkcia | áno |
| Spôsob ochrany | IP64 |
| Prípoj kódovača | podľa RS 485 Špecifikácie |
| Výstupy | Správny diel a dobre orientovaný Správny diel, ale zle orientovaný Nesprávny diel Ovládanie dopravného zariadenia Ovládanie dopravníkového pásu/pohotovostný režim Stavová správa "Varovanie" Chybný výstup stav počítadla dosiahnutý PLC_Power |
| Vstupy | Prírastkový snímač 1 Prírastkový snímač 2 Camera - Enable Externá chyba Counter Reset Externý štart Externý snímač Zablokovanie klavesy Type Select 0 Type Select 1 |
| Maximálny počet rôznych orientácií na pamäť | 8 |
| Maximálny počet pamätí | 16 |
| Množstevná predvoľba | Softvér CheckKon |
| Rozsah počítania | 1 - 2 Mrd. |
| Interné Istenie | 8 A Tavná poistka |
| Elektronická limitácia výstupov | 700 mA |
| Maximálny celkový prúd na prípojke PLC | 1 A |
| Menovité prevádzkové napätie DC | 24 V |
| Odber prúdu pri nezaťažených výstupoch | 750 mA |
| Dovolená odchýlka napätia | +/- 15 % |
| Teplota skladovania | -20 ... 70 °C |
| Okolité podmienky | suchý Krytie proti vonkajším zdrojom svetla Najčistejší okolitý vzduch |
| Teplota okolia | -10 ... 50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 2.500 g |
| Rozlíšenie kamery | 4/100 mm |
| doba expozície | 128 ... 1.024 µs |
| Pracovný odstup | 95 ... 99 mm |
| Zorné pole | 42 - 45 mm |
| Diagnostické rozhranie | RS232-Rozhranie 115 Kbaud M12x1 4-pólový |
| Materiálový údaj | Bez medi a PTFE |