



Filter - tlmič hluku LFU-1/4

číslo dielca: 539132

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	G1/4
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	1 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1,6 MPa
Pracovný tlak	0 ... 16 bar 0 ... 232 psi
Prietok do atmosféry	>= 4.000 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Zníženie hluku	Redukcia o 40 dB
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	78 dB(A)
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	190 g
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiál telesa	PP