


Otočný rozdeľovač GF-1/8-2

číslo dielca: 539287

FESTO

viacnásobný rotačný rozdeľovač, 2 oddelené vstupy a výstupy.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	6 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 145 psi
Štandardný menovitý prietok 1.1-2.1	720 l/min
Štandardný menovitý prietok 1.2-2.2	1.050 l/min
Max. počet otáčok	300 1/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:--:] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Pri prevádzke s vodou použite 5 µm filter Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS