


Otočný rozdeľovač GF-1/4-1/8

číslo dielca: 539291

FESTO

Jednoduchý rotačný rozvádzač, 1 vstup - 4 výstupy.

Pri použití stlačeného vzduchu a otáčkach nad 1000 1/min je potrebné používať len zaolejevaný vzduch. Ak nie je k dispozícii zaolejevaný vzduch je potrebné premazať súčiastku po každých 300 pracovných hodinách.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	8 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 145 psi
Štandardný prietok 1-2.1 (6->0)	1.730 l/min
Štandardný prietok 1-2.X otvorený (6->0)	4.050 l/min
Max. počet otáčok	3.000 1/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Pri prevádzke s vodou použite 5 µm filter Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Max. ťahovací krútiaci moment	2,8 Nm
Menovitý ťahovací moment	1,65 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS