


Otočný rozdeľovač GF-1/2-1/4

číslo dielca: 539292

FESTO

Jednoduchý rotačný rozvádzač, 1 vstup - 4 výstupy.

Pri použití stlačeného vzduchu a otáčkach nad 1000 1/min je potrebné používať len zaolejevaný vzduch. Ak nie je k dispozícii zaolejevaný vzduch je potrebné premazať súčiastku po každých 300 pracovných hodinách.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Menovitá hodnota | 15 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -0,095 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -13,775 ... 145 psi |
| Štandardný prietok 1-2.1 (6->0) | 4.050 l/min |
| Štandardný prietok 1-2.X otvorený (6->0) | 14.130 l/min |
| Max. počet otáčok | 2.500 1/min |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:] Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Pri prevádzke s vodou použite 5 µm filter Možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 80 °C |
| Max. ťahovací krútiaci moment | 8 Nm |
| Menovitý ťahovací moment | 4,25 Nm |
| Tolerancia pre menovitý ťahovací moment | ± 20 % |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/2 |
| Pneumatická prípojka 2 | G1/4 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |