

# Podperný profil

HMIA-E05- -

číslo dielca: 539378

FESTO

pre viacose modulárne systémy z manipulačnej techniky.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Max. dĺžka profilu	3.000 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	2,12 kg/m
Materiál adaptéra	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný