


# Kábel motora KMTR-LAC-S50HC-S50HC-5

číslo dielca: 539490

FESTO

na spojenie elektrického lineárneho pohonu HME s motorkontrolérom SFC-LAC.

Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0
Teplota skladovania	-25 ... 70 °C
Spôsob ochrany	IP54
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-25 ... 70 °C
Teplota okolia	-25 ... 70 °C
Vhodné do nosičov energií	áno
Káblové usporiadanie	7 x 1,5mm <sup>2</sup> + 2 x (2x 0,34 mm <sup>2</sup> )
Priemer kábla	15,9 mm
Dĺžka kábla	5 m
Farba káblového opláštenia	oranžový
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PUR