


Spojovací kábel NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3

číslo dielca: 539510

FESTO

pre snímače koncových polôh, prevodníky polohy, tlakové spínače,
prietokomery, optické a indukčné snímače.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vlastnosť vedenia	vhodné pre nosiče enrgií
Rozsah pracovného napätia AC	30 V
Rozsah pracovného napätia DC	30 V
Prúdová zaťažiteľnosť	1,7 A
Stupeň znečistenia	3
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Maximálny ťahovací moment pre zásuvku	0,3 Nm
Max. ťahovací moment, zástrčka	0,3 Nm
Min. polomer ohybu kábla	30 mm
Elektrická prípojka	4-pinový / 3-pinový M5x0,5 / M8x1 priama zástrčka / priama zásuvka
Káblové usporiadanie	3 x 0,14 mm ²
Priemer kábla	2,9 mm
Dĺžka kábla	1 m
Druh kábla	LiFY11Y
Nominálny prierez vodiča	0,14 mm ²
Typ upevnenia	s ryhovanou maticou s prevlečnou maticou
Farba púzdra	čierny
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiálová informácia pre prevlečnú maticu	Mosadz poniklované
Materiálová informácia pre skriňu	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Mosadz pozlátený