


Zásuvka MSSD-C-M16

číslo dielca: 539709

FESTO

pre magnetické cievky a ventily, štandardné pripojenie podľa DIN EN 175 301, typ A.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Počet pripojení	50
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M3
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	38 g
Elektrická prípojka	3-pólový rohový zásuvka Pripojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 podľa DIN EN 175301-803 štvorhranné vyhotovenie
Káblový konektor so závitom	M16
Prípustný priemer kábla	6 ... 8 mm
Prierez prípojky	1,5 mm ²
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 ... 115 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA - zosilnený
Materiál tesnení	HNBR