


Zásuvka MSSD-F-M16

číslo dielca: 539710

FESTO

pre magnetické cievky a ventily, pripojenie podľa priemyselného štandardu.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Počet pripojení	50
Výstup kábla	Uhlová
Poznámka k výstupu kábla	otočiteľné o 180°
Hmotnosť výrobku	35 g
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec tvar B podľa priemyselného štandardu 11 mm
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	3
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M3
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Závitová svorka
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 250 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	6 A
Nárazová pevnosť	2 kV
Ochrana uzemnením	použiteľný
Káblový konektor so závitom	M16x1,5
Priemer kábla	6 ... 8 mm
Nominálny prierez vodiča	$\leq 0,75 \text{ mm}^2$
Spôsob ochrany	IP65
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-20 ... 115 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PA - zosilnený
Farba púzdra	čierny
Materiál tesnení	HNBR