


Zásuvka MSSD-E-M12

číslo dielca: 539711

FESTO

pre magnetické cievky a ventily, štandardné pripojenie pre ventily
JMEH, MEH- a MOEH.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Počet pripojení	50
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M3
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	11 g
Elektrický prípoj 1	Uhlová zásuvka, štvorhranný tvar, 3-pin, tvar C
Elektrický prípoj 2	Závitová svorka
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 300 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	6 A
Káblový konektor so závitom	M12
Prípustný priemer kábla	4 ... 6 mm
Prierez pripojky	0,75 mm ²
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 ... 115 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PA - zosilnený
Farba púzdra	čierny
Materiál tesnení	HNBR