


Zásuvka MSSD-EB-M12

číslo dielca: 539712

FESTO

pre magnetické cievky a ventily, štandardné pripojenie podľa DIN EN 175 301, typ C.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Počet pripojení	50
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M2,5
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	11 g
Elektrická prípojka	3-pólový rohový zásuvka Pripojovací obrazec tvar C podľa EN 175301-803 podľa DIN EN 175301-803 štvorhranné vyhotovenie
Káblový konektor so závitom	M12
Prípustný priemer kábla	4 ... 6 mm
Prierez prípojky	1,5 mm ²
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-40 ... 125 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA - zosilnený
Materiál tesnení	HNBR