

Batéria tlakových regulačných ventilov LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI



číslo dielca: 540042

Výbehový typ

Kombinácia 2, 3, 4, alebo 5 priamoriadených piestových tlakových regulačných ventilov na P lište, bez manometra.

Výbehový typ. Dodateľný do 2024. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mini
Typový rad	DB
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	na P-lištu priamoovládaný piestny ventil
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvzdušnením so spätným prietokom
Pracovný tlak Mpa	0,15 ... 1 MPa
Pracovný tlak	1,5 ... 10 bar
Rozsah regulácie tlaku MPa	0,05 ... 0,7 MPa
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 7 bar
Rozsah regulácie tlaku psi	7 ... 100 psi
Max. tlaková hysterézia	0,5 bar
Štandardný menovitý prietok	≥ 1.000 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-5 ... 50 °C
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	1.000 g
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Materiál záslepky	Oceľ pozinkované
Materiál dištančného čapu	Hliníková tvárna zliatina
Materiál pripojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesniaceho krúžku	PVC
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	PA - zosilnený