

# Platňa regulátora VABF-S4-1-R2C2-C-6

číslo dielca: 540160

FESTO

pre ventilový terminál VTSA a VTSA-F, pripojovací obrazec 15407-2, do 6 bar.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	26 mm
podľa normy	ISO 15407-2
montážna poloha	ľubovoľný
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvzdušnením
voliteľný manometer	možná
Pracovný tlak Mpa	0,6 MPa
Pracovný tlak	6 bar
Rozsah regulácie tlaku MPa	0,02 ... 0,6 MPa
Oblasť regulácie tlaku	0,2 ... 6 bar
Rozsah regulácie tlaku psi	2,9 ... 87 psi
Vstupný tlak 1	0,5 ... 10 bar
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 NEMA 4
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	448 g
Spôsob upevnenia výškového zreťazenia	na dosku pre zreťazenie na dosku pre samostatné pripojenie
Prípojka manometra	s pridržiavaciu svorkou
Materiál ovládacieho panelu	PA
Materiál telesa regulátora	Hliníkový tlakový odliatok