


Príruba motora EAMF-A-28A/30A-40A

číslo dielca: 540301

FESTO

pre elektromechanický pohon so servomotorom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Kód rozhrania, motor in	40A
Kód rozhrania, teleso spojky	28A 30A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS