



# Fieldbus adaptér FBA-CO-SUB-9-M12

číslo dielca: 540324

FESTO

pre pripojenie na CANopen, alebo Device Net.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Protokol	CANopen DeviceNet
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	9
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	6
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	2x skrutka 4-40 UNC-2A
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	okružný
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 2, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	M12x1, A-kódovaná podľa EN 61076-2-101
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	5
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	5
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dĺžka kábla	0,1 m
Priemer kábla	6,3 mm
Káblové usporiadanie	4x0,34 tienený
Nominálny prierez vodiča	0,34 mm <sup>2</sup>
Spôsob ochrany	IP67
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Materiál izolácie kábla	TPE-U(PUR)