

# Tlmič nárazov YSRW-DGC-40-GF

číslo dielca: 540352

FESTO

pre lineárny pohon DGC-G.



## údajový list

| charakteristický znak              | Hodnota                                   |
|------------------------------------|---|
| Velkosť                            | 40  |
| Tlmenie                            | samonastaviteľný<br>mäkká charakteristika |
| montážna poloha                    | ľubovoľný                                 |
| Rozpoznanie polohy                 | bez                                       |
| Max. nárazová rýchlosť             | 3 m/s                                     |
| činnosť                            | jednočinný<br>vysúvajúci                  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou             |
| LABS - konformita                  | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Teplota okolia                     | -10 ... 80 °C                             |
| Typ upevnenia                      | s kontramaticou                           |
| Materiálový údaj                   | zhoda s RoHS                              |
| Materiál piestnej tyče             | vysokolegovaná oceľ                       |