


# škrtiaci spätný ventil VFOC-E-S4-Q4

číslo dielca: 540362

FESTO

s nástrčnými prípojmami, pre reguláciu rýchlosti otáčania, alebo vysúvania a zasúvania valca.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtenie odfukovaného vzduchu
Pneumatická prípojka 1	QS-4
Pneumatická prípojka 2	Nástrčná spojka QS-4
Typ ovládania	manuálny
Nastaviteľný prvok	Skrutka s drážkou (v hlave)
Typ upevnenia	nasunutelný s nástrčným púzdom
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	0 ... 100 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	60 ... 100 l/min
Pracovný tlak	0,2 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
montážna poloha	ľubovoľný
Štandardný prietok v smere škrtiaceho ventilu 6 -> 0 bar	0 ... 170 l/min
Štandardný prietok v spätnom smere 6 -> 0 bar	130 ... 160 l/min
Teplota skladovania	-10 ... 40 °C
Teplota média	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	9,2 g
Poznámka k pneumatickému prípoju 2	určené len pre QS prípojky Festo
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia, Dutá skrutka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný bezfarebný
Materiálová informácia pre	POM
Materiálová informácia pre regulačnú skrutku	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre kyvné pripojenie	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom