


Kontrolér motora SFC-DC-VC-3-E-H2-DN

číslo dielca: 540369

FESTO

Na parametrizáciu a polohovanie elektrického minisuportu SLTE a elektrického paralelného uchopovača HGPLE.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Pracovný režim riadiacej jednotky | P regulátor polohy |
| Ochranná funkcia | I _t sledovanie Sledovanie prúdu Zisťovanie výpadku napätia Sledovanie chyby unášania Softvérové snímanie koncovej polohy |
| Snímač polohy rotora | Encoder |
| Zobrazenie | 128 x 64 Pixelov Grafický - LCD - displej |
| Ovládacie prvky | 4 tlačidlá |
| Zakončovací odpor zbernice | 120 Ohm, externých |
| menovitý výkon kontrolera | 75 W |
| Menovité napätie DC | 24 V |
| Menovité napätie, napájanie záťaže DC | 24 V |
| Menovitý prúd, napájanie záťaže | 3 A |
| Menovitý prúd, napájanie logiky | 0,1 A |
| parametrizované rozhranie | Nastavenie parametrov a uvedenie do prevádzky RS232 (9600 Baud) |
| Špičkový prúd, napájanie záťaže | 5 A |
| Špičkový prúd, napájanie logiky | 0,8 A |
| Povolený rozsah, napájanie záťaže | ± 10 % |
| Dovolený rozsah napätia logiky | ± 10 % |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU-EMV |
| Teplota skladovania | -25 ... 60 °C |
| Odolnosť voči nárazom | podľa DIN EN 60068-2-27 |
| Spôsob ochrany | IP54 |
| Odolnosť voči vibráciám | podľa DIN EN 60068-2-6 |
| Teplota okolia | 0 ... 40 °C |
| Osvedčenie | C-Tick |
| Hmotnosť výrobku | 600 g |
| Komunikačný profil | FHPP |
| Vstup kódovacieho zariadenia rozhrania, vlastnosti | A/B-signal s indexovým impulzom RS485/RS422 |
| Prípojka zbernice | Zástrčka 9-pinový Sub-D |
| spriahnutie prevádzkovej zbernice | DeviceNet |
| Max. prenosová rýchlosť prevádzkovej zbernice | 1 Mbit/s |
| Typ upevnenia | s DIN lištou s držiakom na stenu/plochu |
| Materiálový údaj | zahŕňa látky obsahujúce LABS |