

# Jednotka pohonu guľového ventila VZPR-BPD-22-R38

číslo dielca: 540511

FESTO

Mosadz, s dvojčinným pohonom DAPS, 2/2-cestný, menovitá šírka 3/8", PN40, závit EN 10226-1.



## údajový list

| charakteristický znak                 | Hodnota                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Konštrukčné vyhotovenie               | 2-cestný guľový ventil<br>Výkyvný pohon |
| Typ ovládania                         | elektrický<br>pneumatický               |
| montážna poloha                       | ľubovoľný                               |
| Typ upevnenia                         | CNOMO<br>s vnútorným závitom            |
| Prípoj procesného ventila             | Rp3/8                                   |
| Ukazovateľ stavu spínania             | smer tlačidla = smer prietoku           |
| Menovitý priemer DN                   | 15                                      |
| Pracovný tlak, pohon guľového ventila | 1 ... 8,4 bar                           |
| Menovitý tlak procesného ventila      | 40                                      |
| Teplota média                         | -20 ... 150 °C                          |
| Teplota okolia                        | -20 ... 80 °C                           |
| LABS - konformita                     | VDMA24364 - zóna III                    |
| Hmotnosť výrobku                      | 1.300 g                                 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK    | 1 - Nízke zaťaženie koróziou            |