



# Jednotka pohonu guľového ventila VZPR-BPD-22-R2

číslo dielca: 540517

FESTO

Mosadz, s dvojčinným pohonom DAPS, 2/2-cestný, menovitá šírka 2",  
PN25, závit EN 10226-1.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	2-cestný guľový ventil Výkyvný pohon
Typ ovládania	elektrický pneumatický
montážna poloha	ľubovoľný
Typ upevnenia	CNOMO s vnútorným závitom
Prípoj procesného ventila	Rp2
Ukazovateľ stavu spínania	smer tlačidla = smer prietoku
Menovitý priemer DN	50
Pracovný tlak, pohon guľového ventila	1 ... 8,4 bar
Menovitý tlak procesného ventila	25
Teplota média	-20 ... 150 °C
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Hmotnosť výrobku	5.400 g
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou