

Manometer - sada DPA-40-10-MA-SET

číslo dielca: 540781

FESTO

pre tlakový multiplikátor



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	EN 837-1
Nominálna veľkosť manometra	27
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s valcovou pružinou
Typ upevnenia	s vonkajším závitom
Pracovný tlak	10 bar
Trieda presnosti rozmerov	4
Spôsob ochrany	IP43
Teplota okolia	5 ... 60 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
montážna poloha	ľubovoľný
Pneumatická prípojka	R1/8
Hmotnosť výrobku	16 g