


Pripojovacia doska VABS-S4-2S-G18-R3

číslo dielca: 541064

FESTO

s pripojovacím obrazcom podľa 15407-2.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Šírka | 18 mm |
| podľa normy | ISO 15407-2 |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| napájanie riadiacim vzduchom | externý |
| Pracovný tlak Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Rozsah pracovného napätia DC | 24 V |
| Nárazová pevnosť | 0,8 kV |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C | 2 A |
| Stupeň znečistenia | 3 |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX) podľa EU-RoHS-RL |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode) | podľa UK predpisov pre EMC podľa UK EX predpisov podľa UK RoHS predpisov |
| Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU | EPL Gc (GB) |
| ATEX- kategória plyn | II 3G |
| Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn | Ex ec IIC T3 Gc X |
| zostava skupiny do výbuš. prostredia | IIC |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - Bez zaťaženia koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| max. povrchová teplota zostavy | T3 |
| Spôsob ochrany | IP65 NEMA 4 zmontované |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 192 g |
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním podľa ISO 15407-2 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál pripojovacej dosky | Hliníkový tlakový odliatok |