

# Zapínací ventil MS4N-EM1-1/4-S-Z

číslo dielca: 541282

FESTO

manuálne, s tlmičom hluku, smer prietoku vzduchu zprava doľava.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	Otočné posúvač
Typ ovládania	manuálny
Funkcia odsávania	neškrťiteľný
Druh riadenia	priamo
Funkcia ventilu	3/2 bistabilný
Pracovný tlak	0 ... 14 bar
C-hodnota	9 l/sbar
b-hodnota	0,39
Štandardný menovitý prietok	2.200 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
montážna poloha	ľubovoľný
Smer prúdenia	nereverzibilný
Hmotnosť výrobku	210 g
Pneumatická prípojka 1	1/4 NPT
Pneumatická prípojka 2	1/4 NPT
Pneumatická prípojka 3	nezachytený
Materiál tesnení	TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok