

# Výstupný modul CPX-8DA

číslo dielca: 541482

FESTO

s diagnózou kanálu.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zrežazenia a prípojovacej techniky) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Hmotnosť výrobku	49 g
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Spôsob ochrany	Závislé od prípojovacieho bloku
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou (pri zabudovanom stave)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA - zosilnený PC
LED ukazovatele	1 súhrnná diagnostika 8 diagnostika kanálu 8 stav kanálu
Diagnostika	Skrat/preťaženie na každý kanál Podpätie, výstupy
Počet výstupov	8
parametrizácia	Failsafe na každý kanál Nútené ovládanie na každý kanál Idle Mode na každý kanál Správanie sa po skrate Kontrola modulu
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Vlastná prúdová spotreba pri prevádzkovom napätí	Typ. 16 mA
Charakteristická krivka výstupov	IEC1131-T2
Spínacia logika, výstupy	PNP (Pozitívne spínanie)
Max. zvyškový prúd výstupov na jeden modul	4 A
Max. napájanie na jeden kanál	0,5 A (pri 12 W záťaži)
Elektrické oddelenie kanál - kanál	nie
Elektrické oddelenie kanál - vnútorná zbernica	Áno pri medzinapájaní
Ochrana (skrat)	vnútorné elektronické zabezpečenie (poistka) pre každý kanál