

# Robustná hadica PAN-R-6X1,1-SI

číslo dielca: 541675

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, pre vysoké tlaky do 20 bar, vysoko teplotne a mechanicky zaťažiteľná.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	6 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	21 mm
Vnútorný priemer	3,8 mm
Min. polomer ohybu	16 mm
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 3,5 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 35 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 507,5 psi
Osvedčenie	TÜV
Oddelenie vydávajúce certifikát	B 013277 0506 00
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:]
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,0174 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 6mm
Farba	strieborný
Tvrdosť podľa Shore	D 62 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	TPE-A