

# Robustná hadica PAN-R-12X2,2-SI

číslo dielca: 541678

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, pre vysoké tlaky do 20 bar, vysoko teplotne a mechanicky zaťažiteľná.



## údajový list

| charakteristický znak                  | Hodnota   |
|--|---|
| Vonkajší priemer                       | 12 mm   |
| Príslušný polomer zahnutia pre prietok | 46 mm   |
| Vnútorný priemer                       | 7,6 mm  |
| Min. polomer ohybu                     | 30 mm   |
| Vlastnosti hadíc                       | Suitable for energy chains                      |
| Pracovný tlak závislý od teploty       | -0,095 ... 3,5 MPa                              |
| Teplotne závislý pracovný tlak         | -0,95 ... 35 bar                                |
| Pracovný tlak závislý od teploty       | -13,775 ... 507,5 psi                           |
| Osvedčenie                             | TÜV   |
| Oddelenie vydávajúce certifikát        | B 013277 0506 00                                |
| Pracovné médium                        | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:]    |
| LABS - konformita                      | VDMA24364-B2-L                                  |
| Teplota okolia                         | -30 ... 80 °C                                   |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky           | 0,0698 kg/m                                     |
| Pneumatická prípojka                   | pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 12mm |
| Farba                                  | strieborný                                      |
| Tvrdosť podľa Shore                    | D 62 +/-3                                       |
| Materiálový údaj                       | zhoda s RoHS                                    |
| Materiál hadice                        | TPE-A   |