


Rozbočovací modul MS12-FRM-G

číslo dielca: 541681

FESTO

na rozdelenie tlakového vzduchu bez funkcie spätného ventilu.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Odbočovací modul
Pracovný tlak	0 ... 20 bar
Nominálny prietok v hlavnom smere prietoku 1→2	25.000 ... 42.000 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	3.000 g
Pneumatická prípojka 1	Batériový modul
Pneumatická prípojka 2	Batériový modul
Pneumatická prípojka 3	G2
Pneumatická prípojka 4	G1
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok