

Držiak tlmiča nárazov DADP-DGC-40-GF

číslo dielca: 541728

FESTO

pre lineárny pohon DGC a DGCI.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	380 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliník eloxovaný