


Spojovací kábel NEBV-B2W3P-F-0.5-M12G5

číslo dielca: 542130

FESTO

predmontované, pre ventily MFH.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 175301-803 EN 61076-2-101
montážna poloha	ľubovoľný
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Ukazovateľ stavu spínania	LED
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť	4 A
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
Teplota okolia	-5 ... 70 °C
Max. uťahovací moment	0,6 Nm pri M12x1 0,4 Nm pri M3
Min. polomer ohybu kábla	59 mm
Hmotnosť výrobku	69 g
Elektrický prípoj 1	Zásuvka, uhlová, štvorcový tvar, 3-pin, tvar BI
Elektrický prípoj 2	Zástrčka, priama, M12x1, 5-pin, A-kódovaná
Káblové usporiadanie	3 x 0,75 mm ²
Priemer kábla	5,9 mm
Dĺžka kábla	0,5 m
Nominálny prierez vodiča	0,75 mm ²
Ochrana uzemnením	použiteľný
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M3 So zástrčkou so závitom
Farba púzdra	čierny
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	PBT TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PVC
Materiálová informácia pre skrutku	Oceľ Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Pocínovaná zásuvka Zliatina medi Pozlátená zástrčka