


# Spojovací kábel NEBV-Z2W2P-0.5-M12G5

číslo dielca: 542132

FESTO

predmontované, pre ventily CPE10/14-M1BH.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61076-2-101
montážna poloha	ľubovoľný
Ukazovateľ stavu spínania	LED
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť	1 A
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 50 °C
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Max. uťahovací moment	0,6 Nm pri M12x1 0,25 Nm pri M2
Min. polomer ohybu kábla	42 mm
Hmotnosť výrobku	19 g
Elektrický prípoj 1	Zásuvka, uhlová, štvorcový tvar, 2-pin, MSZC
Elektrický prípoj 2	Zástrčka, priama, M12x1, 5-pin, A-kódovaná
Káblové usporiadanie	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Priemer kábla	3,4 mm
Dĺžka kábla	0,5 m
Nominálny prierez vodiča	0,25 mm <sup>2</sup>
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M2 So zástrčkou so závitom
Farba púzdra	čierny
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-U(PUR)
Materiálová informácia pre skrutku	Oceľ Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Pocínovaná zásuvka Zliatina medi Pozlátená zástrčka