



kombinácia prístrojov údržby MSB4-1/4:C3J3F3M1-WP

číslo dielca: 542307

FESTO

Pozostáva z ručného zapínacieho ventilu, filtra s regulačným ventilom, rozdeľovacieho modulu s tlakovým snímačom bez ukazateľa, zaolejovača a montáže na stenu. Maximálny výstupný tlak 12 bar, 5 µm-filter, s manometrom, uzamykateľnou regulačnou hlavicou, plastovou nádobou s plastovým ochranným košom a ručným odpúšťaním kondenzátu. Smer prietoku zľava doprava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	4
Typový rad	MS
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou s príslušenstvom uzamykateľné
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	5 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konstruktívne vyhotovenie	Odbočovací modul spúšťač ventil Filters redukčným ventilom a s manometrom Štandardná maznica na olejovú hmlu
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak s kompenzáciou tlaku so sekundárnym odvzdušnením so spätným prietokom
Misková ochrana	ochranný kôš z plastu
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Pracovný tlak	1,5 ... 14 bar
Oblasť regulácie tlaku	1 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	900 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:4:-]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	1.700 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	PC