



kombinácia prístrojov údržby MSB4-1/4:C3J1M1D7A1F3-WP

číslo dielca: 542619

FESTO

Pozostáva z ručného zapínacieho ventilu, filtra s regulačným ventilom, zaolejšovača, elektrického zapínacieho ventilu, pneumatického nábehového ventilu, rozdeľovacieho modulu s tlakovým snímačom bez ukazateľa a montáže na stenu. Maximálny výstupný tlak 9 bar, 40 µm-filter, s manometrom, uzamykateľnou regulačnou hlavicoou, plastovou nádobou s plastovým ochranným košom a ručným odpúšťaním kondenzátu. Smer prietoku zľava doprava.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Velkosť | 4 |
| Typový rad | MS |
| Zabezpečenie ovládania | Otočné tlačítko s aretáciou s príslušenstvom uzamykateľné |
| montážna poloha | vertikálny +/- 5° |
| Kvalita filtrácie | 40 µm |
| Odtok kondenzátu | manuálne otáčavý |
| Konštrukčné vyhotovenie | Odbočovací modul pomalý - nábehový ventil tlakový spínač spúšťač ventilu Filters redukčným ventilom a s manometrom |
| Funkcia regulátora | konštantný výstupný tlak s kompenzáciou tlaku so sekundárnym odvzdušnením so spätným prietokom |
| Misková ochrana | ochranný kôš z plastu |
| Ukazovateľ tlaku | s manometrom |
| Pracovný tlak | 4,5 ... 10 bar |
| Oblasť regulácie tlaku | 4 ... 9 bar |
| Štandardný menovitý prietok | 600 l/min |
| Charakteristická hodnota cievky | 24V DC |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota skladovania | -10 ... 60 °C |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:-] |
| Teplota média | -10 ... 50 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 2.200 g |
| Typ upevnenia | s príslušenstvom |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/4 |
| Pneumatická prípojka 2 | G1/4 |
| Pneumatická prípojka 3 | G1/4 |
| Materiálová informácia pre skriňu | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiálová informácia pre šálku | PC |