


Priamočiary portál DHSL-DGPL25S-HMPL16

číslo dielca: 542980

FESTO

skladá sa z bezpečnostného pohonu a ľahšej polohovacej osi. Vysokodynamické so Soft Stop-om, presné a modulárne. Definované rozhrania pre kyvné a uchopovacie prvky od spol. Festo. Možnosť objednať ako montážnu sadu, alebo ako kompletne zmontovaný celok.

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	priamočiary portál 1.0
Užitočná záťaž	0 ... 2 kg
Pohon, os Z	HMPL-16
Druh pohonu, os Z	pneumatický
Medzipoloha, os Z	jednoduchý
Zdvih, os - Z	0 ... 160 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z	± 0,02 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Z	± 0,02 mm
Pohon, os Y	DGPL-25-SPC11
Druh pohonu, os Y	servopneumatický
Medzipoloha, os Y	dvojitý
Zdvih, os - Y	0 ... 1.600 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,02 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y	± 1 mm