


Priamočiary portál DHSL-2DGC25-DGEA18

číslo dielca: 542994

FESTO

skladá sa z bezpečnostného pohonu, vodiacej osi a elektrickej výložníkovej osi. Dynamické a presné, elektrické polohovanie. Definované rozhrania pre kyvné a uchopovacie prvky od spol. Festo. Možnosť objednať ako montážnu sadu, alebo ako kompletne zmontovaný celok.

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	priamočiary portál 2.0
Užitočná záťaž	0 ... 4 kg
Pohon, os Z	DGEA-18
Druh pohonu, os Z	elektrický DGEA pohon s ozubeným remeňom
Medzipoloha, os Z	ktorýkoľvek
Zdvih, os - Z	0 ... 400 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z	± 0,05 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Z	± 0,05 mm
Pohon, os Y	2x DGC-25
Druh pohonu, os Y	pneumatický
Zdvih, os - Y	0 ... 3.000 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,02 mm