


# Priamočiary portál DHSL-2DGPL25S-HMP20

číslo dielca: 543000

FESTO

skladá sa z bezpečnostného pohonu, vodiacej osi a modulárnej polohovacej osi. Vysokodynamické so Soft Stop-om, presné a robustné. Definované rozhrania pre kyvné a uchopovacie prvky od spol. Festo. Možnosť objednať ako montážnu sadu, alebo ako kompletne zmontovaný celok.

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



## údajový list

| charakteristický znak                        | Hodnota                |
|--|------------------------|
| Zostava                                      | priamočiary portál 3.0 |
| Užitočná záťaž                               | 0 ... 6 kg             |
| Pohon, os Z                                  | HMP-20                 |
| Druh pohonu, os Z                            | pneumatický            |
| Medzipoloha, os Z                            | jednoduchý             |
| Zdvih, os - Z                                | 0 ... 400 mm           |
| Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z | ± 0,02 mm              |
| Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Z     | ± 0,02 mm              |
| Pohon, os Y                                  | 2x DGPL-25-SPC11       |
| Druh pohonu, os Y                            | servopneumatický       |
| Medzipoloha, os Y                            | dvojitý                |
| Zdvih, os - Y                                | 0 ... 1.600 mm         |
| Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y | ± 0,02 mm              |
| Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y     | ± 1 mm                 |