


Priamočiary portál DHSL-2DGPL40S-HMP25

číslo dielca: 543010

FESTO

skladá sa z bezpečnostného pohonu, vodiacej osi a modulárnej polohovacej osi. Vysokodynamické so Soft Stop-om, presné a robustné. Definované rozhrania pre kyvné a uchopovacie prvky od spol. Festo. Možnosť objednať ako montážnu sadu, alebo ako kompletne zmontovaný celok.

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|------------------------|
| Zostava | priamočiary portál 4.0 |
| Užitočná záťaž | 0 ... 10 kg |
| Pohon, os Z | HMP-25 |
| Druh pohonu, os Z | pneumatický |
| Medzipoloha, os Z | jednoduchý |
| Zdvih, os - Z | 0 ... 400 mm |
| Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z | ± 0,02 mm |
| Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Z | ± 0,02 mm |
| Pohon, os Y | 2x DGPL-40-SPC11 |
| Druh pohonu, os Y | servopneumatický |
| Medzipoloha, os Y | dvojitý |
| Zdvih, os - Y | 0 ... 1.600 mm |
| Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y | ± 0,02 mm |
| Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y | ± 1 mm |